



T2i 50 RM

Rearme manual
Rearmamento manual

CENTRAL A CAMBIO AUTOMÁTICO CON REARME MANUAL

La central a cambio automático permite, a partir de 2 grupos de cilindros o de bloques, el suministro ininterrumpido de un equipo de producción o de una red de distribución.

La **INVERSIÓN ES AUTOMÁTICA** del lado vacío al lado en espera.

La **ÚNICA OPERACIÓN MANUAL ES EL REARME, JALANDO LA PALANCA** cuando los cilindros vacíos son cambiados.

NOTA: el mantenimiento preventivo puede ser realizado en el propio local, sin interrupción del suministro de gas a la red.

La central es diseñada para todos los gases no corrosivos, a la exclusión del acetileno.

La T2i 50 RM está disponible en versiones 2x1 a 2xn cilindros o bloques y conviene para numerosos sectores industriales:

- Química
- Metalurgia
- Aplicaciones laser

CARACTERÍSTICAS

- P1: presión de entrada nominal: 200 bar
- P2: presión de salida nominal: ver tabla
- ΔP : Variación de la presión de inversión: ver tabla
- Q1: Caudal tipo: ver tabla
- Presión de apertura de la válvula de seguridad: ver tabla
- Peso: 12 kg
- Temperatura de funcionamiento: de - 20°C a + 60°C



CENTRAL DE INVERSIÃO AUTOMÁTICA (MANIFOLD) COM REARMAMENTO MANUAL

A central de inversão automática (ou manifold) permite, a partir de 2 grupos de cilindros ou de cestas, a alimentação contínua dum equipamento de produção ou duma rede de distribuição.

A **INVERSIÃO** do lado vazio ao lado em espera **É AUTOMÁTICA**.

A **ÚNICA OPERAÇÃO MANUAL É O REARMAMENTO, EFETUANDO A INVERSIÃO DA ALAVANCA** quando se trocam os cilindros vazios.

NOTA: A manutenção preventiva pode ser feita no próprio local sem interrupção do suprimento da rede.

Especialmente estudada para a utilização de todo gás não corrosivo excluindo o acetileno.

A T2i 50 RM está disponível em versões 2x1 a 2xn cilindros ou cestas e convem para vários setores industriais:

- Química
- Metalurgia
- Aplicações laser


CARACTERÍSTICAS

- P1: pressão de entrada nominal: 200 bar
- P2: pressão de saída nominal: ver tabela
- ΔP : Variação da pressão de inversão: ver tabela
- Q1: Vazão tipo: ver tabela
- Pressão de abertura da válvula de segurança: ver tabela
- Peso: 12 kg
- Temperatura de funcionamento: De - 20°C a + 60°C

Presión de salida pre-ajustada (bar) Pressão de saída pré-ajustada	P2 (bar)	Q 1 (Nm ³ /h)	ΔP	Apertura de la válvula de seguridad (bar) Abertura da válvula de segurança
11	9,5	44	1,5	16
10	8	50	2,5	14,5

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- ① Entradas:
 - Ø 21,7 x 1,814 SI macho (con rampas)
 - G 1/4" H (sin rampas)
- ② Filtros
- ③ Purgadores o válvulas de purga AP (canalizables: olivas latón para tubería a soldar Ø 10 ext)
- ④ Válvulas de cierre
- ⑤ Reguladores
- ⑥ Válvulas check
- ⑦ Válvula de seguridad (canalizable: oliva latón para tubería a soldar Ø 10 ext)
- ⑧ Salida: conexión doble anillo para tubería Ø 12 ext
- ⑨ Palanca



CONFIGURAÇÃO PADRÃO

- ① Entradas:
 - Ø 21,7 x 1,814 SI macho (com coletores)
 - G 1/4" F (sem coletores)
- ② Filtros
- ③ Purgadores ou válvulas de purga AP (canalizáveis: oliva latão para tubo a soldar Ø 10 ext)
- ④ Válvulas de retenção
- ⑤ Reguladores
- ⑥ Válvulas anti-retorno
- ⑦ Válvula de segurança (canalizável: oliva latão para tubo a soldar Ø 10 ext)
- ⑧ Saída: conexão dupla anilha para tubo Ø 12 ext
- ⑨ Alavanca



T2i 50 RM

Rearme manual
Rearmamento manual

MATERIAS

Cuerpo: latón
Soporte de instalación: soporte metálico
Membrana: NBR
Asiento del obturador: PA/Vespel (He/H₂)
Juntas: EPDM

ACCESORIOS

- Flexibles
- Tuberías de conexión
- Pigtaills
- Sostenedores de cilindros
- Rampas / Colectores



OPCIONES

- Protector frontal
- Otros ajustes a petición
- Válvula de cierre en salida
- Regulador de segundo paso en salida
- Alimentación de emergencia (EUM)
- Presostato de señalización de la inversión (BP)
- Manocontacto (AP)
- Membranas metálicas

MANTENIMIENTO

Un kit de mantenimiento es disponible y referenciado en las instrucciones entregadas con el equipo.

El mantenimiento puede ser realizado en el sitio de implantación del equipo por gente calificada, en nuestra planta, o en su local de reparación autorizado.



MATERIAIS

Corpo: latão
Suporte de fixação: suporte metálico
Membrana: NBR
Guarnição de válvula: PA/Vespel (He/H₂)
Juntas: EPDM

ACESSÓRIOS

- Mangueiras flexíveis
- Tubulações de conexão
- Serpentinhas
- Cavaletes de suporte de cilindros
- Coletores

OPÇÕES

- Carenagem
- Outros ajustes a pedido
- Válvula de retenção à saída
- Regulador de segundo estágio à saída
- Alimentação de emergência (EUM)
- Pressostato de sinalização de inversão (BP)
- Pressostato AP
- Membranas metálicas

MANUTENÇÃO

Um kit de manutenção está disponível e referenciado no manual entregue com o equipamento.

A manutenção é feita ou no próprio local de instalação do equipamento por um pessoal formado e competente, ou numa das nossas oficinas, ou por um profissional autorizado.

PEDIDO: Favor indicar

- Referência completa
- Tipo de gás ou composição de la mezcla
- Número de cilindros o de bloques
- Opciones y accesorios seleccionados

Ejemplo: T2i 50 RM - N₂ - 2x2 cilindros - Protector frontal

ENCOMENDA: É favor indicar

- Referência completa
- Tipo de gás ou da mistura
- Número de cilindros ou de cestas
- Opções e acessórios seleccionados

Exemplo: T2i 50 RM - N₂ - 2x2 cilindros - Carenagem

Las ilustraciones, descripciones y características son presentadas para su información. Cahouet se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.
As ilustrações, descrições e características são fornecidas a título de indicação. CAHOUET tem o direito de modificar os seus produtos sem aviso prévio.



52, rue de Lagny
93100 MONTREUIL - FRANCE
Tél : +33 1.41.72.90.00
Fax : +33 1.41.72.90.01
E-mail : cahouet@cahouet.com
www.cahouet.com